



QuickScan™ QD2131

General Purpose Corded
Handheld Linear Imager
Bar Code Reader



QuickScan™ QD2131

Základní vlastnosti:

Produktová řada QD2131 společnosti Datalogic nabízí prémiovou úroveň sběru dat pro všeobecné použití.

Ovládání skeneru

Jednoduše zamiřte čtečkou na čárový kód a stiskněte tlačítko pro skenování. Čtečka QD2131 je všestranný lineární snímač, který se vyznačuje širokým snímacím úhlem s rozšířenou snímací linkou, která je ideální pro čtení dlouhých a zkrácených čárových kódů. Exkluzivně patentovaný zelený Spot Datalogic 'pro dobrou zpětnou vazbu pomáhá zlepšit produktivitu v hlučném prostředí nebo v situacích, kdy je nutné ticho.

Dekódování

Čtečka spolehlivě dekoduje všechny standardní 1D (lineární) čárové kódy, včetně lineárních kódů GS1 DataBar™. Data získaná z dekodování jsou tak rychle odeslána hostiteli. Čtečka je okamžitě k dispozici ke čtení dalšího čárového kódu.


Nastavení:

Postupujte podle níže uvedeného kroku.

1. Připojte kabel ke čtečce a hostiteli

Připojení/Odpojení kabelu ke čtečce

Krok 1 – Připojení kabelu ke čtečce




Připojení k jinému zařízení

Skener se připojuje přímo do hostitelského zařízení. Napájení může být také dodáváno prostřednictvím externího zdroje napájení přes rozhraní. Kabel je dodáván s napájecím konektorem.

Chcete-li skener odpojit, vložte do otvoru v přední části kancelářskou sponku skener, jak je znázorněno na obrázku níže:

Krok 2 – Odpojení kabelu od čtečky



Připojení čtečky k jinému zařízení:

USB



Keyboard
Wedge



RS-232



Používání čtečky Quickscan™ QD2131:

Čtení čárového kódu

Nasměrujte čtečku na cíl a aktivujte stiskem spouště iluminátor (červený paprsek) pro dekódování čárového kódu. Iluminátor zůstane zapnutý, dokud se spoušť neuvolní, nebo je načten štítek či je dosaženo „maximálního času skenování“. Při skenování štítku s čárovým kódem můžete upravit vzdálenost nebo úhel štítku, který usnadňuje čtení.

